MBGE ADPT SLC-500 RT25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



移行用アダプタ - SLC500 組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、SLC500 カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミュラー 製 u-remote モジュールへの安全な移行が可能です。

一般注文データ

注文番号	8000122704
種別	MBGE ADPT SLC-500 RT25
GTIN (EAN)	4099986847187
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

MBGE ADPT SLC-500 RT25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術ケー

十分に手具			
寸法と重量			
 深さ	83.2 mm	奥行き(インチ)	3.2756 inch
高さ	101.6 mm	高さ(インチ)	4 inch
<u>同と</u> 幅	34.3 mm	幅(インチ)	1.3504 inch
正味重量	140 g	TH (12)	1.000 1 111011
			<u> </u>
温度			
保管温度	-2070 °C	動作温度	-2050 °C
公称データUL			
// // // // // // // // // // // // //	70 °C	新 <i>作</i> 海南 111 - 夏小	20.90
保管温度、UL、最大 動作温度 UL、最大.	50 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C -20 °C
型TF温度 UL、取入. 定格電流 I最大	40 A	保管温度 UL、最小 定格電圧 UN	250 V
	40 A	上 上 上 上	250 V
接続データ			
極数 (コントロール側)	20 極	接続 (フィールド側)	Allen Bradley 18-pole RTB
接続データ			
接続 (フィールド側)	Allen Bradley 18-pole RTB	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハー ドワイヤード
評価データ			
動作電圧	250 V	チャネルごとの最大電流	4.5 A
<u>新作电位</u> 合計動作電流	40 A	ノドイルことの取入电池	4.5 A
分類	70 A		
77.70			
ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		
絶縁協調 (EN50178)			
定格絶縁電圧	2.5 kV	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度レベル	2	パルス電圧テスト (1,2/50µs)	2.5 kV
絶縁テスト電圧 AC	1.35 kV		

カタログステータス / 図面 2



MBGE ADPT SLC-500 RT25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

