

MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



移行用アダプタ - Siemens ET200M/S7-300。
組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、ET200M/
S7-300 カードから他の PLC システムまたはワイドミュ
ラー製 u-remote モジュールへの安全な移行が可能です。

一般注文データ

注文番号	8000125284
種別	MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE
GTIN (EAN)	4099986881587
数量	1 items

MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	61.3 mm	奥行き (インチ)	2.4134 inch
高さ	127 mm	高さ (インチ)	5 inch
幅	40.6 mm	幅 (インチ)	1.5984 inch
正味重量	122.5 g		

温度

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

公称データUL

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I _{最大}	40 A	定格電圧 UN	250 V

接続データ

極数 (コントロール側)	40 極	接続 (フィールド側)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector
--------------	------	-------------	---

接続データ

接続 (フィールド側)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハードワイヤード
極数 (コントロール側)	40 P		

評価データ

動作電圧	250 V	チャンネルごとの最大電流	5.5 A
合計動作電流	40 A		

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

サージ電圧カテゴリー	II	汚染度レベル	2
パルス電圧テスト (1,2/50µs)	2.5 kV	絶縁テスト電圧 AC	1.8 kV

MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

