

MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**移行用アダプタ - SLC500**

組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、SLC500 カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミュラー製 u-remote モジュールへの安全な移行が可能です。

一般注文データ

注文番号	8000128581
種別	MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER
GTIN (EAN)	4099986919648
数量	1 items

MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	83.2 mm	奥行き (インチ)	3.2756 inch
高さ	101.6 mm	高さ (インチ)	4 inch
幅	34.3 mm	幅 (インチ)	1.3504 inch
正味重量	140 g		

温度

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

公称データ UL

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I _{max}	40 A		

接続データ

極数 (コントロール側)	40 極	接続 (フィールド側)	Allen Bradley 40-pole IDC
--------------	------	-------------	---------------------------

接続データ

接続 (フィールド側)	Allen Bradley 40-pole IDC	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハーネスワイヤード
-------------	---------------------------	---------	-----------------------

評価データ

チャネルごとの最大電流	1 A	合計動作電流	40 A
-------------	-----	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

サージ電圧カテゴリー	II	汚染度レベル	2
パルス電圧テスト (1,2/50μs)	2.5 kV	絶縁テスト電圧 AC	1.35 kV

MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

