



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



移行用アダプタ - SLC500 組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、SLC500 カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミュラー 製 u-remote モジュールへの安全な移行が可能です。

一般注文データ

| 注文番号 | 8000128581 | | |
|------------|-----------------------------|--|--|
| 種別 | MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER | | |
| GTIN (EAN) | 4099986919648 | | |
| 数量 | 1 items | | |

カタログステータス / 図面 1



MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 寸法と重量 | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | |
| 深さ | 83.2 mm | 奥行き(インチ) | 3.2756 inch |
| 高さ | 101.6 mm | 高さ (インチ) | 4 inch |
| 幅 | 34.3 mm | 幅(インチ) | 1.3504 inch |
| 正味重量 | 140 g | | |
| 温度 | | | |
| 保管温度 | -2070 °C | 動作温度 | -2050 °C |
| 公称データUL | | | |
| | | | |
| 保管温度、UL、最大 | 70 °C | 動作温度 UL、最小 | -20 °C |
| 動作温度 UL、最大. | 50 °C | 保管温度 UL、最小 | -20 °C |
| 定格電流 I最大 | 40 A | | |
| 接続データ | | | |
| 極数 (コントロール側) | 40 極 | 接続 (フィールド側) | Allen Bradley 40-pole IDC |
| 接続データ | · " | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | | | |
| 接続 (フィールド側) | Allen Bradley 40-pole IDC | PLCへの接続 | 新 PLC 端子台またはハー ドワイヤード |
| 評価データ | | | |
| チャネルごとの最大電流 | 1 A | 合計動作電流 | 40 A |
| | I A | | 40 A |
| 分類 | | | |
| ETIM 6.0 | EC002584 | ETIM 7.0 | EC002584 |
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 9.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 | ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-33-02-92 | ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 13.0 ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | LULMOO 14.U | Z1-33-0Z-8Z |
| 絶縁協調 (EN50178) | | | |
| MGnタ(加加 (Live of 170) | | | |
| サージ電圧カテゴリー | ll l | 汚染度レベル | 2 |
| パルス電圧テスト (1,2/50µs) | 2.5 kV | 絶縁テスト電圧 AC | 1.35 kV |
| (,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | |

カタログステータス / 図面 2



MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

