

## MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 移行用アダプタ - SLC500

組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、SLC500  
カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミューラー  
製 u-remote モジュールへの安全な移行が可能です。

## 一般注文データ

注文番号	8000128581
種別	<a href="#">MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER</a>
GTIN (EAN)	4099986919648
数量	1 items

## MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	83.2 mm	奥行き (インチ)	3.2756 inch
高さ	101.6 mm	高さ (インチ)	4 inch
幅	34.3 mm	幅 (インチ)	1.3504 inch
正味重量	140 g		

## 温度

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 公称データUL

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I <sub>最大</sub>	40 A	定格電圧 UN	200 V

## 接続データ

極数 (コントロール側)	40 極	接続 (フィールド側)	Allen Bradley 40-pole IDC
--------------	------	-------------	---------------------------

## 接続データ

接続 (フィールド側)	Allen Bradley 40-pole IDC	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハードワイヤード
極数 (コントロール側)	40 P		

## 評価データ

チャンネルごとの最大電流	1 A	合計動作電流	40 A
--------------	-----	--------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## 絶縁協調 (EN50178)

サージ電圧カテゴリー	II	汚染度レベル	2
パルス電圧テスト (1,2/50µs)	2 kV	絶縁テスト電圧 AC	1.5 kV

## 絶縁協調 (EN 60664-1)

定格絶縁電圧	300 V	サージ電圧カテゴリー	II
パルス電圧テスト (1,2/50 µs)	2.5 kV	絶縁テスト電圧 AC	1.5 kV

**MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

