

KEBIHS806020S2NO AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | Klippon EBi HS (Essential Box industrial - ヒンジネジ), エンクロージャ, 高さ: 800 mm, 幅: 600 mm, 深さ: 200 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 艶消し, 未処理, 銀色 |
| 注文番号 | 8000133630 |
| 種別 | KEBIHS806020S2NO AL |
| GTIN (EAN) | 4099987368643 |
| 数量 | 1 items |

KEBIHS806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

| | | | |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 深さ | 200 mm | 奥行き (インチ) | 7.874 inch |
| 高さ | 800 mm | 高さ (インチ) | 31.496 inch |
| 幅 | 600 mm | 幅 (インチ) | 23.622 inch |
| 壁厚、最小 | 1.5 mm | 壁厚、最大 | 1.5 mm |
| 正味重量 | 19846.2 g | | |

温度

動作温度 -40 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルグランド、上/下

| | | | |
|-----|----|-----|-----|
| M20 | 42 | M12 | 138 |
| M63 | 5 | M40 | 16 |
| M32 | 20 | M25 | 24 |
| M50 | 6 | M16 | 45 |

ケーブルグランド、右

| | | | |
|-----|----|-----|-----|
| M25 | 51 | M63 | 7 |
| M16 | 84 | M40 | 22 |
| M50 | 8 | M32 | 28 |
| M20 | 80 | M12 | 192 |

一般的な情報

| | | | |
|----------|------------------------------|----------|----------|
| カバー素材厚み | 1.5 mm | フランジ素材厚み | 3 mm |
| 筐体素材厚 | 1.5 mm | 素材の厚み | 1.5 mm |
| 動作温度、最大 | 85 °C | 動作温度、最小 | -40 °C |
| 蓋付け | マイナスM5六角ねじとフラット+ヒンジ間の距離10 mm | 表面仕上 | 艶消し, 未処理 |
| 衝撃耐性 | 10 Jバージョン標準 | 保護度合い | IP66 |
| 基本材質 | ステンレススチール 1.4301 (304) | シール材 | ポリウレタン |
| フランジプレート | いいえ | 蓋 | はい |
| 使用範囲 | システムとテクノロジーの構築 | | |

KEBIHS806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

垂直アセンブリ

| | | | |
|--|-------|---|------|
| Number of DIN rails and terminals (10 mm ² , vertical) | 4x70 | Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , vertical) | 3x61 |
| Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , vertical) | 5x132 | Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , vertical) | 2x44 |
| Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , vertical) | 4x111 | Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , vertical) | 4x94 |

水平アセンブリ

| | | | |
|--|------|---|------|
| DINレールと端子の個数(10 mm ² 、水平) | 4x51 | Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , horizontal) | 3x44 |
| Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , horizontal) | 4x98 | Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , horizontal) | 2x31 |
| Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , horizontal) | 4x83 | Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , horizontal) | 4x64 |

証明書番号の格納装置

| | |
|------------------|------------------------------|
| DoC LVD (適合宣言番号) | DE PS2650 220428 001ISS01 |
|------------------|------------------------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

KEBIHS806020S2NO AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ドキュメントホルダー



エンクロージャー内ドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DOHA KEB A4 S4B R | バージョン |
| 注文番号 | 8000075809 | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 175 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675425656 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | DOHA KEB A5 S4B R | バージョン |
| 注文番号 | 8000075808 | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 125 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675425649 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | DOHA KEB A6 S4B R | バージョン |
| 注文番号 | 8000075807 | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 95 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675425359 | |
| 数量 | 1 ST | |

取り付けフット



追加で使用可能な取り付けフットを使用して、エンクロージャーをその外側から取り付けることもできます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KEB MOFT SMALL S4 SET | バージョン |
| 注文番号 | 2660200318 | Klippon EB (Essential Box), 取付けフット, 高さ: 38 mm, 幅: 55 mm, 深さ: 10.5 mm, 基本材質: スチール, 未処理, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675275695 | |
| 数量 | 1 ST | |

KEBIHS806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

スペーサー



3種の長さ展開の取り付けレールまたはDINレールと、エンクロージャーの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SP M6 15 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 15 mm, 基本材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | |
| 数量 | 2 ST | |
| 種別 | SP M6 20 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | |
| 数量 | 2 ST | |
| 種別 | SP M6 30 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 基本材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | |
| 数量 | 2 ST | |

タイプラベルホルダー



必要に応じて目立つ表示や、必要に応じて追加の銘板を表示できるように設計されたラベルホルダーが用意されています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | TPSDHA KEB 100X25 S4B R | バージョン |
| 注文番号 | 8000075818 | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 25 mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール |
| GTIN (EAN) | 4064675425632 | |
| 数量 | 1 ST | 1.4404 (316L), 艶消し, 銀色 |
| 種別 | TPSDHA KEB 130X50 S4B R | バージョン |
| 注文番号 | 8000075816 | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 50 mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール |
| GTIN (EAN) | 4064675425366 | |
| 数量 | 1 ST | 1.4404 (316L), 艶消し, 銀色 |

KEBIHS806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 種別 | GFSC M5X10 TX20 SET | バージョン | |
| 注文番号 | 1274150000 | | Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール, 亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けられるように利用できます。

ラベル固定セット – SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けすることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット – TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---|
| 種別 | LKSC M6X8 A2 TX30 | バージョン | |
| 注文番号 | 2704960000 | | Klippon TB (Terminal Box), 固定セット, 高さ: 11.3 mm, 幅: 13.6 mm, 深さ: 13.6 mm, 基本材質: ステンレススチール, 防錆性, 未処理, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4050118753196 | | |
| 数量 | 500 ST | | |

KEBIHS806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SDIS SLIM 1.2X6.5X150 | バージョン |
| 注文番号 | 2749640000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 6.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚み (A): 1.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896381 | |
| 数量 | 1 ST | |

取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KEB MOPL 8060 S2N H | バージョン |
| 注文番号 | 8000074325 | Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 740 mm, 幅: 540 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675425342 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | KEB MOPL 8060 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 8000074179 | Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 740 mm, 幅: 540 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675425243 | |
| 数量 | 1 ST | |