

**KEBIQL304020S2NO AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**一般注文データ**

バージョン	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), エンクロージャ, ストレート, 高さ: 300 mm, 幅: 400 mm, 深さ: 200 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 艶消し, 未処理, 銀色
注文番号	<a href="#">8000133639</a>
種別	KEBIQL304020S2NO AL
GTIN (EAN)	4099987368575
数量	1 items

## KEBIQL304020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

深さ	200 mm	奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ	300 mm	高さ (インチ)	11.811 inch
幅	400 mm	幅 (インチ)	15.748 inch
正味重量	6825.84 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...85 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルランド、上/下

M20	70	M12	85
M40	15	M32	24
M25	40	M16	96

## ケーブルランド、右

M25	10	M16	32
M40	5	M32	8
M20	21	M12	55

## ハウジングの接地

接地、エンクロージャ、カバー	エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド	接地、エンクロージャ、外部	エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド
接地、エンクロージャ、内部	エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド		

## 一般な情報

カバー素材厚み	1.5 mm	筐体素材厚	1.5 mm
素材の厚み	1.5 mm	動作温度、最大	85 °C
動作温度、最小	-40 °C	表面仕上	艶消し、未処理
衝撃耐性	10 Jバージョン標準	保護度合い	IP66
基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)	シール材	ポリウレタン
エンクロージャ付属品	背面にM6のブラインドスレッド孔を4または6、オプションで追加の取り付けフットを使用	フランジプレート	いいえ
蓋	はい	使用範囲	システムとテクノロジーの構築

**KEBIQL304020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****垂直アセンブリ**

WDU 10 / ZDU 10	3x51
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x61
WDU 4 / ZDU 4	3x51

WDU 16 / ZDU 16	3x40
WDU 35 / ZDU 35	3x19
WDU 6 / ZDU 6	3x40

**水平アセンブリ**

WDU 10 / ZDU 10	3x21
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x42
WDU 4 / ZDU 4	3x35

WDU 16 / ZDU 16	3x18
WDU 35 / ZDU 35	3x13
WDU 6 / ZDU 6	3x27

**証明書番号の格納装置**

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2650 220428 001SS01	承認条件	CE
------------------	-----------------------------	------	----

**分類**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		