

KEBIQL304020S2NO AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), エンクロージャ, ストレート, 高さ: 300 mm, 幅: 400 mm, 深さ: 200 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 艶消し, 未処理, 銀色 |
| 注文番号 | 8000133639 |
| 種別 | KEBIQL304020S2NO AL |
| GTIN (EAN) | 4099987368575 |
| 数量 | 1 items |

KEBIQL304020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

| | | | |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 深さ | 200 mm | 奥行き (インチ) | 7.874 inch |
| 高さ | 300 mm | 高さ (インチ) | 11.811 inch |
| 幅 | 400 mm | 幅 (インチ) | 15.748 inch |
| 正味重量 | 6825.84 g | | |

温度

動作温度 -40 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルグランド、上/下

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 70 | M12 | 85 |
| M40 | 15 | M32 | 24 |
| M25 | 40 | M16 | 96 |

ケーブルグランド、右

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 10 | M16 | 32 |
| M40 | 5 | M32 | 8 |
| M20 | 21 | M12 | 55 |

ハウジングの接地

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 接地、エンクロージャ、カバー | エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド | 接地、エンクロージャ、外部 | エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド |
| 接地、エンクロージャ、内部 | エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド | | |

一般的な情報

| | | | |
|------------|--|----------|----------------|
| カバー素材厚み | 1.5 mm | 筐体素材厚 | 1.5 mm |
| 素材の厚み | 1.5 mm | 動作温度、最大 | 85 °C |
| 動作温度、最小 | -40 °C | 表面仕上 | 艶消し、未処理 |
| 衝撃耐性 | 10 Jバージョン標準 | 保護度合い | IP66 |
| 基本材質 | ステンレススチール 1.4301 (304) | シール材 | ポリウレタン |
| エンクロージャ付属品 | 背面にM6のブラインドスレッド孔を4または6、オプションで追加の取り付けフットを使用 | フランジプレート | いいえ |
| 蓋 | はい | 使用範囲 | システムとテクノロジーの構築 |

KEBIQL304020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

垂直アセンブリ

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x51 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x40 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x61 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x19 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x51 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x40 |

水平アセンブリ

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x21 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x18 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x42 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x13 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x35 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x27 |

証明書番号の格納装置

| | | | |
|------------------|------------------------------|------|----|
| DoC LVD (適合宣言番号) | DE PS2650 220428 001ISS01 | 承認条件 | CE |
|------------------|------------------------------|------|----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |