

## TS15 ST 120 K42

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | レール, 幅: 120 mm, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| 注文番号       | <a href="#">8000135661</a>             |
| 種別         | TS15 ST 120 K42                        |
| GTIN (EAN) | 4099987101363                          |
| 数量         | 1 items                                |

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 5.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.2165 inch |
| 高さ   | 15 mm  | 高さ (インチ)  | 0.5906 inch |
| 幅    | 120 mm | 幅 (インチ)   | 4.7244 inch |
| 正味重量 | 23 g   |           |             |

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## アクセサリに関する一般情報

表面仕上 ガルバニ亜鉛メッキおよび 基本材質 スチール  
不動態化

## 一般的な情報

表面仕上 ガルバニ亜鉛メッキおよび 基本材質 スチール  
不動態化

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |