

HDC KABELADAPTION 80.POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Abbildung ähnlich

単極差動電圧測定用の CVM 箱は、お客様の仕様に従って組み立てられ、当社のプラグアンドプレーソリューションを使用して現場で迅速かつ簡単に設置できます。ワイドミュラーのさらなるエンジニアリングサービスは、安全で包括的なプロジェクト実現をサポートします。電気分解スタックの耐用期間は、水素加工の経済効率に極めて重要です。個々のセルの差動電圧をモニタリングすることにより、当社の CVM 箱はシステムの効率向上に大きく貢献します。システムはデータ解析によってモニタリングされ、ユーザーはいつでも技術状況を表示でき、CVM 箱を使用することで逸脱を認識し、サービスとメンテナンスを先見的に計画することができます。

一般注文データ

注文番号	8000140763
種別	HDC KABELADAPTION 80.POL
GTIN (EAN)	4099987067935
数量	1 items

HDC KABELADAPTION 80.POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	10 mm	長さ (インチ)	0.3937 inch
直径	17.4 mm	正味重量	7829.3 g

温度

制限温度	-15 °C ... 80 °C
------	------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

一般データ

保護度合い	IP65
-------	------

ハウジングのプロパティ

極数	80
----	----

標準機能

バージョン	ピン、ストレート - ソケット、ストレート
-------	-----------------------

分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		