

PV SUNCOVER 20/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 日よけカバー
注文番号	8000143247
種別	PV SUNCOVER 20/40/13
GTIN (EAN)	4099987111867
数量	1 items

PV SUNCOVER 20/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	136.5 mm	奥行き (インチ)	5.374 inch
高さ	224.5 mm	高さ (インチ)	8.8386 inch
幅	441 mm	幅 (インチ)	17.3622 inch
正味重量	3237 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材料

基本材質	ステンレススチール
------	-----------

分類

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

図面



PV SUNCOVER 20/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヒューズ未搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

一般注文データ

種別	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2890570000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPPあたり3入力/3出力, 過電圧保護 I / II, ケーブルグラウンド
GTIN (EAN)	4064675878414	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2890330000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPPあたり3入力/3出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675877974	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2890450000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPPあたり3入力/3出力, 過電圧保護 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675878292	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2975530000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 3 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823129	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2975520000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 3 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823112	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	バージョン
注文番号	2975560000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 3 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823150	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	バージョン
注文番号	2975550000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 3 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823143	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2975590000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986823181	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2737600000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118824872	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2975540000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 3 MPP, MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, ケーブルグラウンド, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823136	
数量	1 ST	

PV SUNCOVER 20/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD2R...	バージョン
注文番号	2975570000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 3 MPP, MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護, ケーブルグラウンド, 1100 V
GTIN (EAN)	4099986823167	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 2O 4MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2737610000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, ケーブルグラウンド
GTIN (EAN)	4050118824889	
数量	1 ST	

消火スイッチ



安全なリモートシャットダウン用 屋上の太陽光発電システムは、ケーブルが建物内に引き込まれた後の建物内の電力網との接続点で遮断装置が必要になることがあります。これにより、消防団は、不必要な危険を冒すことなく、緊急時の活動を行うことができます。電源が復旧すると、PV Next Fireman Switch が自動的にPVストリングを再接続します。

一般注文データ

種別	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	バージョン
注文番号	8000111429	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986853614	
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	バージョン
注文番号	8000115472	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986878853	
数量	1 ST	