

## PV SUNCOVER 30/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 日よけカバー
注文番号	<a href="#">8000143253</a>
種別	PV SUNCOVER 30/40/13
GTIN (EAN)	4099987111928
数量	1 items

## PV SUNCOVER 30/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	136.5 mm	奥行き (インチ)	5.374 inch
高さ	324.5 mm	高さ (インチ)	12.7756 inch
幅	441 mm	幅 (インチ)	17.3622 inch
正味重量	4074 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材料

基本材質	ステンレススチール
------	-----------

## 分類

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

図面



## PV SUNCOVER 30/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ヒューズ未搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

## 一般注文データ

種別	PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	<a href="#">2890580000</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 3 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4064675878421	カ/3出力, 過電圧保護 I / II, ケーブルグランド
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	<a href="#">2890340000</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 3 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4064675877981	カ/3出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3I 3O 3MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	<a href="#">2890460000</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 3 MPP, MPPあたり3入
GTIN (EAN)	4064675878308	カ/3出力, 過電圧保護 I / II, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 1O 6MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	<a href="#">3131290000</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2入力/MPPあ
GTIN (EAN)	4099987324243	たり1出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	

## 消火スイッチ



安全なリモートシャットダウン用 屋上の太陽光発電システムは、ケーブルが建物内に引き込まれた後の建物内の電力網との接続点で遮断装置が必要になることがあります。これにより、消防団は、不必要な危険を冒すことなく、緊急時の活動を行うことができます。電源が復旧すると、PV Next Fireman Switch が自動的にPVストリングを再接続します。

## 一般注文データ

種別	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000110665</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 4
GTIN (EAN)	4099986786530	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, MC4-Evo
数量	1 ST	2
種別	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000115470</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 4
GTIN (EAN)	4099986849969	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, WM4C
数量	1 ST	

## PV SUNCOVER 30/40/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000111430</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986875555	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000115473</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986874275	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, WM4C
数量	1 ST	