

PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 日よけカバー
注文番号	8000143256
種別	PV SUNCOVER 40/60/13
GTIN (EAN)	4099987111959
数量	1 items

PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	136.3 mm	奥行き (インチ)	5.3661 inch
高さ	424.5 mm	高さ (インチ)	16.7126 inch
幅	641 mm	幅 (インチ)	25.2362 inch
正味重量	5440 g		

材料


基本材質

ステンレススチール

分類

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

図面



PV SUNCOVER 40/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

消火スイッチ



安全なリモートシャットダウン用 屋上の太陽光発電システムは、ケーブルが建物内に引き込まれた後の建物内の電力網との接続点で遮断装置が必要になることがあります。これにより、消防団は、不必要な危険を冒すことなく、緊急時の活動を行うことができます。電源が復旧すると、PV Next Fireman Switch が自動的にPVストリングを再接続します。

一般注文データ

種別	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	バージョン
注文番号	8000111274	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986883994	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo
数量	1 ST	2
種別	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	バージョン
注文番号	8000115471	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986884205	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, 過電圧保護 I / II, WM4C
数量	1 ST	