

## PV SUNCOVER 30/40/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 日よけカバー, 断路器
注文番号	<a href="#">8000144192</a>
種別	PV SUNCOVER 30/40/18 SW
GTIN (EAN)	4099987126588
数量	1 items

## PV SUNCOVER 30/40/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	191.5 mm	奥行き (インチ)	7.5394 inch
高さ	324.5 mm	高さ (インチ)	12.7756 inch
幅	441 mm	幅 (インチ)	17.3622 inch
正味重量	5775 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材料

基本材質 ステンレススチール

## 分類

ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	EC000744
ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 9.0	27-18-24-05
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-24-05
ECLASS 11.0	27-18-24-05	ECLASS 12.0	27-18-24-05
ECLASS 13.0	27-18-24-05	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

**PV SUNCOVER 30/40/18 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

