

MBGE ADPT HIMA B, Z VERSION**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

MiBridge ソリューション。
移行のためのアダプター - HIMA HiQuad。
組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、HIMA
HiQuad カードから他の PLC/DCS システムまたはワイド
ミュラー製 U-REMOTE モジュールへの安全な移行が可能
です。

一般注文データ

注文番号	8000147254
種別	MBGE ADPT HIMA B, Z VERSION
GTIN (EAN)	4099987172974
数量	ST

MBGE ADPT HIMA B, Z VERSION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	71.4 mm
高さ	127 mm
幅	19.9 mm
正味重量	99.99 g

奥行き (インチ)	2.811 inch
高さ (インチ)	5 inch
幅 (インチ)	0.7835 inch

温度

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

公称データ UL

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I _{max}	20 A	定格電圧 UN	125 V

接続データ

極数 (コントロール側)	32 極	接続 (フィールド側)	1756 Control Logix connector
--------------	------	-------------	------------------------------

接続データ

接続 (フィールド側)	1756 Control Logix connector	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハーデウェアード
-------------	------------------------------	---------	----------------------

評価データ

動作電圧	125 V	チャネルごとの最大電流	2 A
合計動作電流	20 A		

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

定格絶縁電圧	150 V	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度レベル	2	パルス電圧テスト (1,2/50μs)	1.5 kV
絶縁テスト電圧 AC	0.82 kV		

MBGE ADPT HIMA B, Z VERSION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

