

**MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

移行用アダプター - Modicon 800。  
組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、Modicon 800 カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミュラー製 u-remote モジュールへの安全な移行が可能です。

**一般注文データ**

注文番号	8000148518
種別	<a href="#">MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES</a>
GTIN (EAN)	4099987193429
数量	ST

**MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****寸法と重量**

深さ	73.7 mm
高さ	238.1 mm
幅	27.6 mm
正味重量	0.05 g

奥行き (インチ)	2.9016 inch
高さ (インチ)	9.374 inch
幅 (インチ)	1.0866 inch

**温度**

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

**公称データ UL**

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I <sub>max</sub>	40 A	定格電圧 UN	250 V

**接続データ**

極数 (コントロール側)	40 極	接続 (フィールド側)	Modicon 800, 40 poles connector
--------------	------	-------------	---------------------------------

**接続データ**

接続 (フィールド側)	Modicon 800, 40 poles connector	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハーデウェアード
-------------	---------------------------------	---------	----------------------

**評価データ**

動作電圧	250 V	チャネルごとの最大電流	5.5 A
合計動作電流	40 A		

**分類**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**絶縁協調 (EN50178)**

定格絶縁電圧	300 V	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度レベル	2	パルス電圧テスト (1,2/50μs)	2.5 kV
絶縁テスト電圧 AC	1.5 kV		

**MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

