

CRIKIT P 12VDC 2CO L/D UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | , 接点数: 1, CO接点 AgNi, 定格制御電圧: 12 V DC, 持続電流: 16 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ |
| 注文番号 | 8000158730 |
| 種別 | CRIKIT P 12VDC 2CO L/D UL |
| GTIN (EAN) | 4099987368094 |
| 数量 | 10 items |

CRIKIT P 12VDC 2CO L/D UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223474

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 72.5 mm | 奥行き (インチ) | 2.8543 inch |
| 高さ | 97 mm | 高さ (インチ) | 3.8189 inch |
| 幅 | 15.9 mm | 幅 (インチ) | 0.626 inch |
| 正味重量 | 885.2 g | | |

温度

| | | | |
|------|--|------|----------------|
| 保管温度 | | 周囲温度 | -20 °C...70 °C |
| 動作温度 | | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

公称データUL

| | |
|---------------|---------|
| 証明書番号 (cURus) | E223474 |
|---------------|---------|

制御側

| | | | |
|--------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| 定格制御電圧 | 12 V DC | 定格電流 DC | 23.5 mA |
| 公称出力 | 565 mW | コイル抵抗 | 1440 Ω ± 10 % |
| ステータス表示 | 緑色LED | 保護回路 | 一体型フリーホイールダイオード |
| 定格制御電圧から外れた交換用リレーのいいえ コイル電圧 | | 交換用リレーのコイル電圧 | 24 V DC |

負荷側

| | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------|---|
| 定格スイッチング電圧 | AC250 V | 持続電流 | 16 A @ 1CO with bridged output wire connections; 12 A; @ 1CO without bridged output wire connections |
| 定格負荷の最大回路周波数 | 0.1 Hz | 最大開閉電圧、AC | 250 V |
| 最大開閉電圧、DC | 250 V | ACスイッチング容量 (抵抗)、最大 | 4000 |
| DCスイッチング容量 (抵抗)、最大 | 384 W @ 24 V | スイッチオン遅延 | ≤ 12 ms |
| スイッチオフ遅延 | ≤ 6 ms | 接点の種別 | 1 CO contact (AgNi) |
| 機械的耐用期間 | 3 x 10 ⁷ 開閉サイクル | 最小スイッチング電源 | 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

一般データ

| | |
|-------------|------------------|
| 動作高度 | ≤ 2000 m, 海面より上に |
| 取り付けレール | TS 35 |
| テストボタンが使用可能 | いいえ |
| 色 | 黒色 |

作成日 07.07.2026 06:28:01 MEZ

カタログステータス / 図面

CRIKIT P 12VDC 2CO L/D UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| UL94 可燃性等級コンポーネント | コンポーネント | ソケット |
| | UL94 可燃性等級 | V-0 |
| | コンポーネント | リレーカバー |
| | UL94 可燃性等級 | V-2 |

絶縁協調

| | | | |
|-----------|------|----------|------------------|
| サージ電圧カテゴリ | II | インパルス耐電圧 | 4 kV (1.2/50 µs) |
| 保護度合い | IP20 | | |

承認/標準の詳細

| | |
|---------------|---------|
| 証明書番号 (cURus) | E223474 |
|---------------|---------|

接続データ

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 導体接続方法 | PUSH IN | 被覆剥き長さ、定格接続 | 8 mm |
| クランプ範囲、定格接続 | 1.5 mm ² | クランプ範囲、最小 | 0.5 mm ² |
| クランプ範囲、最大 | 1.5 mm ² | 導体断面、固定式、最小 | 0.5 mm ² |
| 導体断面、固定式、最大 | 1.5 mm ² | 導体断面積、固定式、最小 (AWG) | AWG 20 |
| 導体断面積、固定式、最大 (AWG) | AWG 16 | 導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大 | 1.5 mm ² |
| 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |

CRIKIT P 12VDC 2CO L/D UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線



CUBESERIES CRI 内のソケット対応渡り配線。

- 電位コーディング用に赤色と青色のプラスチックを使用したバージョン

PUSH IN式差し込みソケットのバージョン：

- コイルの A1 と A2 の 8 ピンクロス接続
- 隣接する差し込みソケットに接続する 2 ピンのジャンパー
- 1つの差し込みソケット内で出力チャンネルを接続する 2 ピンジャンパー

ネジ差し込みソケットのバージョン：

- 近隣の差し込みソケットに接続する 8 ピンのクロス接続

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別 | CXI CCP 2P BL | バージョン |
| 注文番号 | 3052660000 | CUBESERIES, 短絡接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987022484 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXI CCP 2P RD | バージョン |
| 注文番号 | 3052650000 | CUBESERIES, 短絡接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987022477 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXI CCP 8P BL | バージョン |
| 注文番号 | 3052700000 | CUBESERIES, 短絡接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987022507 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | CXI CCP 8P RD | バージョン |
| 注文番号 | 3052690000 | CUBESERIES, 短絡接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987022491 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | CXI CCS 8P GY | バージョン |
| 注文番号 | 3052620000 | CUBESERIES, 短絡接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987022446 | |
| 数量 | 2 ST | |
| 種別 | CXX JMP 2P BL | バージョン |
| 注文番号 | 3053260000 | CUBESERIES, 短絡接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987023085 | |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | CXX JMP 2P RD | バージョン |
| 注文番号 | 3053250000 | CUBESERIES, 短絡接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987023078 | |
| 数量 | 30 ST | |