

METEOSENSE ATS PT100 RS485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 内蔵PT100センサ, 気象ボックス, 温度モニタリング
注文番号	8000161014
種別	METEOSENSE ATS PT100 RS485
GTIN (EAN)	4099987571753
数量	1 items

METEOSENSE ATS PT100 RS485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	75 mm	奥行き (インチ)	2.9527 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	140 mm	幅 (インチ)	5.5118 inch
長さ	140 mm	長さ (インチ)	5.5118 inch
正味重量	380 g		

温度

周囲温度 -25 °C...125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PV22 メテオ | 一般データ

設置アドバイス	2本のネジ、M3 (別売)	保護度合い	IP66
サージ電圧カテゴリ	II	汚染度	2
電源電圧	24 V DC (12...35 V DC)	絶縁電圧	1 kV DC
公称電力消費	0.6 VA	動作高度	≤ 2000 m

PV22 メテオ | 信号

センサー PT100

PV22 メテオ | 入力接続

被覆剥き長さ、定格接続	10 mm	クランプ範囲、最大	1.5 mm ²
クランプ範囲、最小	0.13 mm ²		

PV22 メテオ | 出力接続

被覆剥き長さ、定格接続	10 mm	接続方式	PUSH IN
クランプ範囲、最大	1.5 mm ²	クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm ²	接続の種類	取り外し可能な5極端子台 × 1
接続タイプ (プラグソケット)	1x RS-485		

PV22 メテオ | 温度測定入力

精度 標準信号範囲の0.1%±

METEOSENSE ATS PT100 RS485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

PV22 メテオ | 通信

インターフェース	RS485	プロトコル	Modbus RTU
伝送距離	最大1200 mツイストペアケーブル	Modbus ボーレート	9600
Modbus パリティ	なし	アドレッシング	DIPスイッチ
シールド接続	はい	RS485 4 線	Data+, Data-, GND

分類

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	27-06-03-20
ECLASS 15.0	27-06-03-20		