

MIBRIDGE ADAPT MODO, 40 POLE, 4 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

移行用アダプター - Modicon Quantum。
組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、Modicon Quantum カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミュラー製 u-remote モジュールへの安全な移行が可能です。

一般注文データ

注文番号	8000168688
種別	MIBRIDGE ADAPT MODO, 40 POLE, 4 FUSES
数量	

MIBRIDGE ADAPT MODO, 40 POLE, 4 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	90 mm	奥行き (インチ)	3.5433 inch
高さ	249.6 mm	高さ (インチ)	9.8268 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.5748 inch

温度

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

公称データ UL

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I _{max}	40 A	定格電圧 UN	250 V

接続データ

極数 (コントロール側)	40 極	接続 (フィールド側)	Modicon Quantum 40-pole connector
--------------	------	-------------	-----------------------------------

接続データ

接続 (フィールド側)	Modicon Quantum 40-pole connector	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハードウェアード
-------------	-----------------------------------	---------	----------------------

評価データ

動作電圧	250 V	チャネルごとの最大電流	3.5 A
合計動作電流	40 A		

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

定格絶縁電圧	300 V	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度レベル	2	パルス電圧テスト (1,2/50μs)	2.5 kV
絶縁テスト電圧 AC	1.5 kV		

MIBRIDGE ADAPT MODO, 40 POLE, 4 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

