

MBGE ADPT 1769, 32CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

移行用アダプター - 1769 CompactLogix。
組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、1769 CompactLogix カードから他の PLC/DCS システムまたは ワイドミュラー製 u-remote モジュールへの安全な移行が可能です。

一般注文データ

注文番号	8000168693
種別	MBGE ADPT 1769, 32CH
GTIN (EAN)	4099987803519
数量	ST

MBGE ADPT 1769, 32CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	70.4 mm	奥行き (インチ)	2.7716 inch
高さ	119.4 mm	高さ (インチ)	4.7008 inch
幅	52.3 mm	幅 (インチ)	2.0591 inch
正味重量	1000 g		

温度

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

公称データUL

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I _{最大}	40 A	定格電圧 UN	250 V

接続データ

接続 (フィールド側)	MBGE ADPT 1769,32CH (METAL)		
-------------	--------------------------------	--	--

接続データ

接続 (フィールド側)	MBGE ADPT 1769,32CH (METAL)	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハードワイヤード
-------------	--------------------------------	---------	----------------------

評価データ

動作電圧	250 V	チャンネルごとの最大電流	4 A
合計動作電流	40 A		

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

定格絶縁電圧	300 V	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度レベル	2	パルス電圧テスト (1,2/50µs)	2.5 kV
絶縁テスト電圧 AC	1.8 kV		

MBGE ADPT 1769, 32CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

図面

www.weidmueller.com

