

## MBGE ADPT FOR CLX TBNH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

移行用アダプタ - 1756\_ContrlLogix。組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、1756\_ContrlLogixカードから他のPLCシステムまたはワイドミュラー製U-REMOTEモジュールへの安全な移行が可能です。

## 一般注文データ

注文番号	8000168698
種別	<a href="#">MBGE ADPT FOR CLX TBNH</a>
GTIN (EAN)	4099987803601
数量	ST

## MBGE ADPT FOR CLX TBNH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	81.6 mm	奥行き (インチ)	3.2126 inch
高さ	142.4 mm	高さ (インチ)	5.6063 inch
幅	34.5 mm	幅 (インチ)	1.3583 inch
正味重量	1000 g		

## 温度

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 公称データUL

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I <sub>最大</sub>	40 A	定格電圧 UN	250 V

## 接続データ

接続 (フィールド側)	MBGE ADPT FOR CLX TBNH (METAL)		
-------------	-----------------------------------	--	--

## 接続データ

接続 (フィールド側)	MBGE ADPT FOR CLX TBNH (METAL)	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハードワイヤード
-------------	-----------------------------------	---------	----------------------

## 評価データ

動作電圧	250 V	チャンネルごとの最大電流	7 A
合計動作電流	40 A		

## 分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## 絶縁協調 (EN50178)

定格絶縁電圧	300 V	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度レベル	2	パルス電圧テスト (1,2/50µs)	2.5 kV
絶縁テスト電圧 AC	1.8 kV		

**MBGE ADPT FOR CLX TBNH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

