

14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW 2.5mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



§14a EnWGに準拠したグリッド接続のために、ワイド
ミュラーは制御可能な消費機器（SVE）を安全に実装する
ための適切な端子台およびリレーブロックを提供してい
ます。
電力事業者の要件に準拠した設置 - 明確でモジュール構
成であり、制御盤やシリアルアプリケーションへの組み
込みが容易です

一般注文データ

バージョン	PUSH IN, 1.5 mm ² , 400 V, 10 A, ダークベージュ
注文番号	8000169496
種別	14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW 2.5mm
GTIN (EAN)	4099987816113
数量	1 items

14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW 2.5mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	36.9 mm
高さ	61.1 mm
幅	37.2 mm
正味重量	67.64 g

奥行き (インチ)	1.4528 inch
高さ (インチ)	2.4055 inch
幅 (インチ)	1.4646 inch

温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
-----------	--------	-----------	--------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A1
接続方向	上部
接続方式 2	PUSH IN
接続数	12
クランプ範囲、最小	0.14 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最小	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撓線、最小	
配線接続断面、細径撓線、最小	0.5 mm ²
接続断面、撓線、最小	0.14 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
被覆剥き長さ	8 mm
接続方式	PUSH IN
クランプ範囲、最大	1.5 mm ²
刃寸法	0.4 x 2.0 mm
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撓線、最大	
配線接続断面、細径撓線、最大	1.5 mm ²
接続断面、撓線、最大	1.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	1.5 mm ²

システム仕様

エンドカバープレートの要求	いいえ
レベル数	1
層ごとの電位数	6
PE 接続	いいえ
N 関数	いいえ
PEN 関数	いいえ

電位数	6
レベルごとのクランプポイント数	12
内部で交差接続されたレベル	いいえ
取り付けレール	取り付けプレート
PE 関数	いいえ

全般

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
標準	IEC 60947-7-1

配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
取り付けレール	取り付けプレート

材料データ

基本材質	Wemid
操作要素の色	橙色

色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0

評価データ

定格断面	1.5 mm ²
定格 DC 電圧	400 V
最大導体電流	10 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.83 mΩ
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.56 mW
汚染度	3

定格電圧	400 V
公称電流	10 A
標準	IEC 60947-7-1
定格インパルス耐電圧	6 kV
サージ電圧カテゴリー	III

14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW 2.5mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

追加の技術データ

開放側面	閉	嵌合仕様	いいえ
固定形式	壁にねじ留め	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	直接実装		

分類

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW 2.5mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW 2.5mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

種別	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	バージョン
注文番号	1276300000	プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm ² , 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
数量	20 ST	