


WOS1 15-60VDC 1KHZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	WAVESERIES, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 15 V DC...60 V DC, 定格スイッチング電圧: DC12 V ...DC24 V ...DC28 V, 持続電流: 500 mA, ねじ接続
注文番号	8237730000
種別	WOS1 15-60VDC 1KHZ
GTIN (EAN)	4032248025596
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2014-12-31T00:00:00+01:00
代替製品	TOS 24-230VUC 24VDC2A ED2

WOS1 15-60VDC 1KHZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E141197

寸法と重量

深さ	92.6 mm	奥行き (インチ)	3.6457 inch
高さ	72 mm	高さ (インチ)	2.8346 inch
幅	22.5 mm	幅 (インチ)	0.8858 inch
正味重量	78 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-25 °C...60
湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし		

失敗の確率

MTTF 2127 a

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号 (cURus) E141197

制御側

定格制御電圧 15 V DC...60 V DC 公称出力 21 ... 246 mW

負荷側

定格スイッチング電圧	12 V DC ... 24 V DC ... 28 V DC	持続電流	0.5 A
定格スイッチング電流	500 mA	スイッチオン遅延	90 µs
スイッチオフ遅延	250 µs	短絡耐性仕様	はい/最大96時間
負荷側ステータス表示	LED緑色	保護回路、負荷側	バリスタ、極性違い防止
接点の種別	1 NO contact (Transistor)		

一般データ

取り付けレール TS 35 色 ページュ

WOS1 15-60VDC 1KHZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

絶縁協調

定格電圧	300 V	汚染度	2
サージ電圧カテゴリー	III	制御側 - 荷重側の空気バスおよびクリープパス	≥ 5.5 mm
インパルス耐電圧	6 kV	保護度合い	IP20

承認/標準の詳細

標準	UL508	証明書番号 (CSA)	200039-1127511
証明書番号 (cURus)	E141197		

接続データ

導体接続方法	ねじ接続	クランプ範囲、定格接続	1.5 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	クランプ範囲、最大	2.5 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		



WOS1 15-60VDC 1KHZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図



Schaltsymbol

WOS1 15-60VDC 1KHZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	WS 10/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1635000000	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4008190261948	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 ST	