

## AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



5点のテンションクランプ接続を備えた、モジュラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンショメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

## 一般注文データ

バージョン	エンドプレート, OMNIMATEハウジング-TERMINALBOX グレーベージュ, エンドプレート, 幅: 1.5 mm
注文番号	<a href="#">8389030000</a>
種別	AP MCZ1.5 1674
GTIN (EAN)	4008190386849
数量	50 items

## AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	55.85 mm	奥行き (インチ)	2.1988 inch
高さ	91 mm	高さ (インチ)	3.5827 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
長さ	0 mm	正味重量	5.96 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材グループ	IIIa
表面仕上	未処理	基本材質	PA 66/6
比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI		

## 一般データ

色	グレーベージュ	保護度合い	IP20がインストール済み
取り付けレール	TS 35	カラーチャート (類似)	
封止オプション	はい		

## アセンブリのプロパティ

極数	5
----	---

## ハウジングのプロパティ

極数	5
----	---

## 分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

义面

义面

