


AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



5 点のテンションクランプ接続を備えた、モジュラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンシオメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | エンドプレート, OMNIMATEハウジング- TERMINALBOX グレーページ, エンドプレート, 幅: 1.5 mm |
| 注文番号 | 8389030000 |
| 種別 | AP MCZ1.5 1674 |
| GTIN (EAN) | 4008 190386849 |
| 数量 | 50 items |

AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|----|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 55.85 mm | 奥行き (インチ) | 2.1988 inch |
| 高さ | 91 mm | 高さ (インチ) | 3.5827 inch |
| 幅 | 1.5 mm | 幅 (インチ) | 0.0591 inch |
| 長さ | 0 mm | 正味重量 | 5.96 g |

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

| | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 絶縁材グループ | IIIa |
| 表面仕上 | 未処理 | 基本材質 | PA 66/6 |
| 比較追跡指数 (CTI) | 600 ≤ CTI | | |

一般データ

| | | | |
|---------|---------|--------------|---------------|
| 色 | グレーベージュ | 保護度合い | IP20がインストール済み |
| 取り付けレール | TS 35 | カラーチャート (類似) | |
| 封止オプション | はい | | |

アセンブリのプロパティ

極数 5

ハウジングのプロパティ

極数 5

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

図面

図面

