

## AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



5 点のテンションクランプ接続を備えた、モジュラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンショメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | エンドプレート, OMNIMATEハウジング-<br>TERMINALBOX グレーページ, エンドプレート,<br>幅: 1.5 mm |
| 注文番号       | <a href="#">8389030000</a>   |
| 種別         | AP MCZ1.5 1674   |
| GTIN (EAN) | 4008 190386849   |
| 数量         | 50 items   |

## AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|    |          |           |             |
|----|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 55.85 mm | 奥行き (インチ) | 2.1988 inch |
| 高さ | 91 mm    | 高さ (インチ)  | 3.5827 inch |
| 幅  | 1.5 mm   | 幅 (インチ)   | 0.0591 inch |
| 長さ | 0 mm     | 正味重量      | 5.96 g      |

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

|              |           |         |         |
|--------------|-----------|---------|---------|
| UL 94 可燃性等級  | V-0       | 絶縁材グループ | IIIa    |
| 表面仕上         | 未処理       | 基本材質    | PA 66/6 |
| 比較追跡指数 (CTI) | 600 ≤ CTI |         |         |

## 一般データ

|         |         |              |               |
|---------|---------|--------------|---------------|
| 色       | グレーベージュ | 保護度合い        | IP20がインストール済み |
| 取り付けレール | TS 35   | カラーチャート (類似) |               |
| 封止オプション | はい      |              |               |

## アセンブリのプロパティ

極数 5

## ハウジングのプロパティ

極数 5

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |

図面

図面

