

FBCON SS PCG 8WAY LIMITER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

新しい開発に本品を使用しないでください



標準的な産業アプリケーション（非危険領域）では、PROFIBUS PA 接続箱およびリミッターは、1 方向、2 方向、4 方向、および 8 方向分電器として使用可能です。

FBCon リミッターは、接続されたフィールドデバイスを過電圧や短絡から保護するように設計されています。電圧制限保護素子として、サプレッサーダイオードが使用されます。統合の電流制限により、セグメントは引込線の短絡からも保護されます。

EMC のケーブルグランド、保護クラスの IP66、広い動作温度の範囲により、厳しい環境で安全に接続を保護します。

機能

- トランクとスプール用の EMC ケーブルグランド
- M12 コネクタ (スプール用)
- 外部接地スタッド
- 均圧要素
- 保護等級 IP66
- アルミニウム製およびステンレススチール製のバージョン
- PROFIBUS PA / Foundation フィールドバス互換性

注：アルミニウム製エンクロージャーまたは M12 コネクタ、あるいはその両方を備えた FBCon 製品は、塩気の強い環境では使用しないでください。

一般注文データ

バージョン	電流制限機能付き標準分電器, 8チャンネル分電器リミッター, IP66, 分岐ラインM12
注文番号	8726160000
種別	FBCON SS PCG 8WAY LIMITER
GTIN (EAN)	4032248398614
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-01-14T00:00:00+01:00
代替製品	FBCON SS PCG 8WAY LIMITER

FBCON SS PCG 8WAY LIMITER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	58 mm	高さ (インチ)	2.2835 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
長さ	175 mm	長さ (インチ)	6.8898 inch
正味重量	1077 g		

温度

保管温度 -40 °C...80 °C 動作温度 -40 °C...55 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

技術データ

ケーブルグランド	プラスチックねじ込みケーブルグランド	接続種別 PE	プラスチック製ケーブルグランドを備えたすべてのコネクタ
配電種別	8チャンネル分電器リミッタ	ハウジング設計	圧力補正エレメント付き
ハウジング主要材質	ステンレス鋼、防食	ケーブル導入口	分岐ラインM12
取り付け方式	表面実装型	保護度合い	IP66
バスシステム	プロフィバス - PA, 基礎フィールドバス	電流制限	調整可能, 20 mA, 40 mA, 60 mA
ハウジング表面	磨かれた	動作電圧 U最大、最大	18 V DC ±20%

パーツの説明

製品概要	このデバイスは、Profibus PAおよびフィールドバス財団H1用のアクティブフィールド分電器です。このデバイスは保護等級IP66/IP67に準拠しています。機能的説明：このデバイスは、最大8つのフィールドデバイスを1つのフィールドバスセグメントと接続します。各支線ごとに調整可能な電流監視機能により、幹線を短絡や過負荷から保護します（図B1を参照）。サプレッサダイオードは、接続されたフィールドデバイスをサージ電圧から保護します。赤色のLEDは、支線の短絡または過負荷を示します。緑色のLEDは、幹線に十分な電圧が供給されていることを示します。このデバイスは、このデバイスは、多点接地方式または一点接地方式によるシールド接地の概念をサポートしています。この接地の概念についてはProfibus PAおよびフィールドバス財団のガイドラインで説明されています。
------	--

分類

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

FBCON SS PCG 8WAY LIMITER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

