


SCM 4CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | RIDERSERIES RCM, リレーソケット, 接点数: 4, CO 接点, 持続電流: 10 A, 耐張クラップ接続 |
| 注文番号 | 8783920000 |
| 種別 | SCM 4CO Z |
| GTIN (EAN) | 4032248471423 |
| 数量 | 10 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2025-06-30T00:00:00+02:00 |
| 代替製品 | CSM P 4CO |

SCM 4CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E223759 |

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 42.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.6732 inch |
| 高さ | 100.5 mm | 高さ (インチ) | 3.9567 inch |
| 幅 | 31 mm | 幅 (インチ) | 1.2205 inch |
| 正味重量 | 75.01 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|-------------------|
| 保管温度 | -40 °C...70 °C | 周囲温度 | -45 °C...70 °C |
| 動作温度 | | 湿度 | 相対湿度40°C/93%、結露なし |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

公称データ UL

| | |
|---------------|---------|
| 証明書番号 (cURus) | E223759 |
|---------------|---------|

負荷側

| | | | |
|------------|--------------|----------------------|---------|
| 定格スイッチング電圧 | AC250 V | 持続電流 | 10 A |
| 最大開閉電圧、AC | 300 V | AC スイッチング容量 (抵抗) 、最大 | 2500 VA |
| 接点の種別 | 4 CO contact | | |

一般データ

| | | | |
|---------|-------|---|----|
| 取り付けレール | TS 35 | 色 | 黒色 |
|---------|-------|---|----|

絶縁協調

| | | | |
|---------|----------------|-------|------|
| 耐電圧、入出力 | 2.5 kVeff / 1分 | 保護度合い | IP20 |
|---------|----------------|-------|------|

承認/標準の詳細

| | | | |
|----|-------|---------------|---------|
| 標準 | UL508 | 証明書番号 (cURus) | E223759 |
|----|-------|---------------|---------|

接続データ

| | | | |
|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| 導体接続方法 | 耐張クランプ接続 | クランプ範囲、定格接続 | 1.5 mm ² |
| クランプ範囲、最小 | 0.5 mm ² | クランプ範囲、最大 | 1.5 mm ² |
| 刃寸法 | 0.4 x 2.5 mm | | |

SCM 4CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001456 | ETIM 9.0 | EC001456 |
| ETIM 10.0 | EC001456 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 | | |

SCM 4CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

RCL

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | RIM 3 110/230VUC | バージョン |
| 注文番号 | 8691030000 | RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248361717 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 3 110/230VUC GN | バージョン |
| 注文番号 | 8713770000 | RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248390144 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 3 24/60VUC | バージョン |
| 注文番号 | 8691020000 | RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248361700 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 3 24/60VUC GN | バージョン |
| 注文番号 | 8713760000 | RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248390137 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 3 6/24VUC GN | バージョン |
| 注文番号 | 8713750000 | RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248390120 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 2 24/60VDC | バージョン |
| 注文番号 | 8690960000 | RIDERSERIES RCL, フリーホールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248361649 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 2 24/60VDC GN | バージョン |
| 注文番号 | 8713730000 | RIDERSERIES RCL, フリーホールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248389889 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 2 6/24VDC | バージョン |
| 注文番号 | 8690950000 | RIDERSERIES RCL, フリーホールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248361632 | |
| 数量 | 10 ST | |

SCM 4CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

個別コンポーネント



強制誘導接点搭載リレーモジュール
強制誘導接点を搭載するリレーは、99 % の診断範囲を有し、安全システムでの使用で高く評価されています。接点は互いに機械的に連結され、両方の接点の同期切り替え状態が確保されます。これにより、エラーが発生した場合(例えば、過負荷による動作接点溶解の場合)にも、アラート接点の同じ切り替え状態の維持が保証されます。コントローラ(または安全コントローラ)は、アラート接点を検出し、設定値と実際値を比較します。そして、もし異変が生じれば、装置や人間の命を守る対策を講じることができます。

- EN 61810-3 種別 B に従った強制ガイド CO 接点 2 点、6 A
- 安全技術で実証済みのコンポーネント
- 診断範囲 99 %

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | RIM 2 6/24VDC GN | バージョン |
| 注文番号 | 8713720000 | RIDERSERIES FG, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格 |
| GTIN (EAN) | 4032248389872 | 制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |

RCL

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | RIM 4 110/230VUC | バージョン |
| 注文番号 | 8691060000 | RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: |
| GTIN (EAN) | 4032248361748 | 110...230 V UC, プラグイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 4 110/230VUC GN | バージョン |
| 注文番号 | 8713800000 | RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: |
| GTIN (EAN) | 4032248390182 | 110...230 V UC, プラグイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 4 24/60VUC GN | バージョン |
| 注文番号 | 8713790000 | RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 24... |
| GTIN (EAN) | 4032248390168 | 60 V UC, プラグイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 4 6/24VUC | バージョン |
| 注文番号 | 8691040000 | RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6... |
| GTIN (EAN) | 4032248361724 | 24 V UC, プラグイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |

SCM 4CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | RIM 4 6/24VUC GN | バージョン |
| 注文番号 | 8713780000 | RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6... |
| GTIN (EAN) | 4032248390151 | 24 V UC, プラグイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 1 6/230V | バージョン |
| 注文番号 | 8690940000 | RIDERSERIES RCL, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6... |
| GTIN (EAN) | 4032248361601 | 230 V, プラグイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 3 110/230VAC | バージョン |
| 注文番号 | 8691000000 | RIDERSERIES RCL, RC フィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラ |
| GTIN (EAN) | 4032248361687 | グイン接続 |
| 数量 | 10 ST | |

RCM

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別 | SCM CLIP P | バージョン |
| 注文番号 | 8691110000 | RIDERSERIES RCM, 保持クリップ |
| GTIN (EAN) | 4032248361816 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | SCM CLIP M | バージョン |
| 注文番号 | 8691100000 | RIDERSERIES RCM, 保持クリップ |
| GTIN (EAN) | 4032248361809 | |
| 数量 | 10 ST | |