

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**IP20 Tピース PROFIBUS-DP**

PROFIBUS-DP用分電器を使用すると、ユーザーは電気キャビネットに簡単に接続できます。TS32/35 レールに取り付け可能で、標準化 PROFIBUS-DP 回線接続に使用されます。引込線は、接続箇所の横に接続できます。引込線はできるだけ短くする必要があります。製品番号 8788580000 では、9 極の Sub-D ソケットを介して 分析 / プログラミング装置を接続できます。

- T ピースの機能
- 良好的なシールド接点
- バスライン接続の十分なスペース
- TS32/35 DIN レールに取り付け

一般注文データ

バージョン	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
注文番号	8788580000
種別	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
数量	1 items

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	76.2 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6al, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

一般データ

接続方式	ねじ接続	ケーブル直径、最大	8 mm
ケーブル直径、最小	4.5 mm	導体断面、最大	2.5 mm ²
導体断面、最小	0.5 mm ²	保護度合い	IP20
接続 1	Profibus-DP T-connector	接続 2	ねじ
導体外径	-		

分類

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**配線図**