RS PB-DP T SUB-D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IP20 Tピース PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP用分電器を使用すると、ユーザーは電気 キャビネットに簡単に接続できます。

TS32/35 レールに取り付け可能で、標準化 PROFIBUS-DP 回線接続に使用されます。引込線は、接続箇所の横に接続できます。引込線はできるだけ短くする必要があります。製品番号 8788580000 では、9 極の Sub-D ソケットを介して 分析 / プログラミング装置を接続できます。

- T ピースの機能
- 良好なシールド接点
- バスライン接続の十分なスペース
- TS32/35 DIN レールに取り付け

一般注文データ

バージョン	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
注文番号	<u>8788580000</u>
種別	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

RS PB-DP T SUB-D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	2
7#	="
<i>7</i>	Fire.
<i>7</i>	耐心

ROHS	適合

寸法と重量

正味重量 76.2 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	6al, 6c
場合)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

一般データ

接続方式	ねじ接続	ケーブル直径、最大	8 mm	
ケーブル直径、最小	4.5 mm	導体断面、最大	2.5 mm²	
導体断面、最小	0.5 mm ²	- 保護度合い	IP20	
接続 1	Profibus-DP T-connector	- 接続 2	ねじ	
	=			

分類

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		
		ECLASS 14.0	27-14-11-52

カタログステータス / 図面 2



RS PB-DP T SUB-D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

