

## RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



## IP20 Tピース PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP用分電器を使用すると、ユーザーは電気キャビネットに簡単に接続できます。

TS32/35 レールに取り付け可能で、標準化 PROFIBUS-DP 回線接続に使用されます。引込線は、接続箇所の横に接続できます。引込線はできるだけ短くする必要があります。製品番号 8788580000 では、9 極の Sub-D ソケットを介して分析 / プログラミング装置を接続できます。

- T ピースの機能
- 良好なシールド接点
- バスライン接続の十分なスペース
- TS32/35 DIN レールに取り付け

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | SUB-D PROFIBUS-DP, IP20    |
| 注文番号       | <a href="#">8788580000</a> |
| 種別         | RS PB-DP T SUB-D           |
| GTIN (EAN) | 4032248477418              |
| 数量         | 1 items                    |

## RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 70 mm  | 奥行き (インチ) | 2.7559 inch |
| 高さ   | 43 mm  | 高さ (インチ)  | 1.6929 inch |
| 幅    | 45 mm  | 幅 (インチ)   | 1.7716 inch |
| 正味重量 | 76.2 g |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6a1, 6c                              |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a |

## 一般データ

|           |                         |           |                     |
|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 極数        | 6                       | 接続方式 2    | 9極SUB-Dソケット (メス)    |
| 接続方式      | ねじ接続                    | ケーブル直径、最大 | 8 mm                |
| ケーブル直径、最小 | 4.5 mm                  | 導体断面、最大   | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小   | 0.5 mm <sup>2</sup>     | 公称電圧      | 50 V                |
| 保護度合い     | IP20                    | 汚染度       | 2                   |
| 接続 1      | Profibus-DP T-connector | 接続 2      | ねじ                  |
| 導体外径      | -                       |           |                     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002780    | ETIM 9.0    | EC002780    |
| ETIM 10.0   | EC002780    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |             |             |

**RS PB-DP T SUB-D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

