
データシート

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP20 Tピース PROFIBUS-DP
PROFIBUS-DP用分電器を使用すると、ユーザーは電気キャビネットに簡単に接続できます。
TS32/35 レールに取り付け可能で、標準化 PROFIBUS-DP 回線接続に使用されます。引込線は、接続箇所の横に接続できます。引込線はできるだけ短くする必要があります。製品番号 8788580000 では、9 極の Sub-D ソケットを介して 分析 / プログラミング装置を接続できます。

- T ピースの機能
- 良好なシールド接点
- バスライン接続の十分なスペース
- TS32/35 DIN レールに取り付け

一般注文データ

バージョン	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
注文番号	8800040000
種別	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
数量	1 items

データシート

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	70 mm	奥行き（インチ）	2.7559 inch
高さ	43 mm	高さ（インチ）	1.6929 inch
幅	45 mm	幅（インチ）	1.7716 inch
正味重量	65.8 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	6	接続方式	ねじ接続
ケーブル直径、最大	8 mm	ケーブル直径、最小	4.5 mm
導体断面、最大	2.5 mm²	導体断面、最小	0.5 mm²
公称電圧	50 V	保護度合い	IP20
汚染度	2	接続 1	Profibus-DP T-connector
接続 2	ねじ	導体外径	-

分類

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

