

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ジャンクションボックス、IEC 61076-3-106 ver.6 準拠の
スナップインプラグインコネクタ対応形状、プラスチック製

一般注文データ

バージョン	接続プラグ, ジャンクションボックス, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IEC 61076-3-106によるバリエーション6
注文番号	8808370000
種別	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	403224850595 1
数量	1 items

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 90 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

認証書番号 (DNV) TAE00003EW コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 6

技術データRJ45モジュール

配線 EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

一般データ

色 薄いグレー ハウジング主要材質 PA 66, UL 94 :V-0
取り付け方式 床置型, 接続が露出している場合, 壁取付け 保護度合い IP67
プラグイン回数 750 組成 IDC接続を備えたRJ45モジュールを含む、ねじ込み式接続箱

配線 EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

分類

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90

図面

寸法図



IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... モジュールプラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および DEC 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

一般注文データ

種別	TT 8 RS MP 8	バージョン	
注文番号	9202800000	プレスツール, 接点对応圧着ツール	
GTIN (EAN)	4032248512072		
数量	1 ST		

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップインプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属



一般注文データ

種別	IE-P-IP67	バージョン	
注文番号	8808380000	接続プラグ, プラグ, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),	
GTIN (EAN)	4032248505968	IEC 61076-3-106によるバリエーション 6	
数量	1 ST		