

## IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ジャンクションボックス、IEC 61076-3-106 ver.6 準拠の  
スナップインプラグインコネクタ対応形状、プラスチック製

## 一般注文データ

バージョン	接続プラグ, ジャンクションボックス, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IEC 61076-3-106によるバリエーション6
注文番号	<a href="#">8808370000</a>
種別	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	403224850595 1
数量	1 items

## IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 90 g

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

認証書番号 (DNV) TAE00003EW コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 6

## 技術データRJ45モジュール

配線 EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

## 一般データ

色	薄いグレー	ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0
取り付け方式	床置型, 接続が露出している場合, 壁取付け	保護度合い	IP67
プラグイン回数	750	組成	IDC接続を備えたRJ45モジュールを含む、ねじ込み式接続箱
配線	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B		

## 分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

図面

寸法図



## IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ... モジュールプラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および  
DEC 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

## 一般注文データ

種別	TT 8 RS MP 8	バージョン
注文番号	<a href="#">9202800000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4032248512072	
数量	1 ST	

## Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップイン  
プラグインコネクタ、RJ45 インサート付属



## 一般注文データ

種別	IE-P-IP67	バージョン
注文番号	<a href="#">8808380000</a>	接続プラグ, プラグ, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4032248505968	IEC 61076-3-106によるバリエーション 6
数量	1 ST	