IE-CCM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ワイドミュラー接続モジュールは、壊れた設置ケーブル を修理したり、狭い場所でケーブルのゆとりなしで延長 したりする場合に便利です。

一般注文データ

バージョン	接続モジュール, Cat.7	(ISO/IEC 11801) , IP20
注文番号	<u>8808410000</u>	
種別	IE-CCM	
GTIN (EAN)	4032248505999	
数量	1 items	

カタログステータス / 図面 1

IE-CCM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	 適合			
寸法と重量				
	<u>'</u>		<u>'</u>	
高さ	20 mm	高さ(インチ)	0.7874 inch	
·····································	37 mm	· 幅(インチ)	1.4567 inch	
長さ	112 mm	長さ(インチ)	4.4094 inch	
正味重量	155 g			
温度	<u>'</u>			
保管温度		動作温度		
取り付け温度				
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況				
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般情報				
接続 1	IDC		IDC	
接続! 項目説明	IDC 接続モジュール			
<u> </u>	接続モンュール 完全密封金属ハウジング	<u>色</u> カテゴリー	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	
ハウンクエ安何貝 シース直径、最小	<u> 元王名封並属ハソシンソ</u> 5.5 mm	<u></u>	9.6 mm	
取り付け方式	壁取付け	シールド	専用ストレインリリーフを 備え たキャプティブ360°シー ルド接続	
保護度合い	IP20			
分類				
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780	
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780	
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52	
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52	
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52	
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52	
ECLASS 15.0	27-14-11-52			

カタログステータス / 図面 2

IE-CCM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツイストペアケーブル対応圧痕ツール



ツイストペアケーブル対応圧入ツール 各種端子ストリップ対応ブレード

- AT&T タイプ110
- タイプ 66、
- タイプ LSA Plus クローネ(標準およびシザーズ種別の遮 断装置)、630A6 電話ソケットにも対応

一般注文データ

種別 PUNCH DOWN TOOL PDT

注文番号 9013970000

GTIN (EAN) 4008190887957

数量 1 ST

バージョン

アクセサリ,接点対応圧着ツール

3 カタログステータス / 図面