

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラー接続モジュールは、壊れた設置ケーブルを修理したり、狭い場所でケーブルのゆとりなしで延長したりする場合に便利です。

一般注文データ

バージョン	接続モジュール, Cat.7 (ISO/IEC 11801) , IP20
注文番号	8808410000
種別	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
数量	1 items

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	112 mm	奥行き (インチ)	4.4094 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	37 mm	幅 (インチ)	1.4567 inch
長さ	112 mm	長さ (インチ)	4.4094 inch
正味重量	155 g		

温度

保管温度 動作温度
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

接続 1	IDC	接続 2	IDC
項目説明	接続モジュール	色	グレー
ハウジング主要材質	完全密封金属ハウジング	カテゴリ	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
シース直径、最小	5.5 mm	シース直径、最大	9.6 mm
取り付け方式	壁取付け	シールド	専用ストレインリリーフを備えたキャプティブ360°シールド接続
保護度合い	IP20		

分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

ツイストペアケーブル対応圧痕ツール



ツイストペアケーブル対応圧入ツール
各種端子ストリップ対応ブレード

- AT&T タイプ110
- タイプ 66、
- タイプ LSA Plus クローネ(標準およびシザーズ種別の遮断装置)、630A6 電話ソケットにも対応

一般注文データ

種別	PUNCH DOWN TOOL PDT	バージョン
注文番号	9013970000	アクセサリ, 接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4008190887957	
数量	1 ST	