

**IE-C-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップイ  
ンプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属

**一般注文データ**

バージョン	接続プラグ, ケーブルカップリング, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IEC 61076-3-106によるバリアント6
注文番号	<a href="#">8813090000</a>
種別	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
数量	1 items

## IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

66.88 g

## 温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接続 1

RJ45

項目説明

ケーブルカップリング

接続 2

IDC

組成

IDC接続を搭載RJ 45モジュールを含むカップリング

配線

EIA/TIA T568 A  
に準拠してカラーコードしたピン割り当て, EIA/TIA  
T568 B

色

薄いグレー

ハウジング主要材質

PA 66, UL 94 :V-0

カテゴリー

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

接触表面

ニッケル下地金メッキ

シース直径、最小

6 mm

シース直径、最大

9.5 mm

取り付け方式

床置型, 接続が露出している場合, 壁取付け

シールド

360°シールド接点

保護度合い

IP67

プラギング回数

750

## 一般基準

認証書番号 (DNV)

TAE00003EW

コネクタ規格

IEC 61076-3-106 Var. 6,  
IEC 60603-7-5

## 分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

**IE-C-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

**寸法図**

