

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップインプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属

一般注文データ

バージョン	接続プラグ, ケーブルカップリング, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IEC 61076-3-106によるバリエーション6
注文番号	8813090000
種別	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
数量	1 items

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 66.88 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	ケーブルカップリング	組成	IDC接続を搭載RJ 45モジュールを含むカップリング
配線	EIA/TIA T568 Aに準拠してカラーコードしたピン割り当て, EIA/TIA T568 B	色	薄いグレー
ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	シース直径、最小	6 mm
シース直径、最大	9.5 mm	取り付け方式	床置型, 接続が露出している場合, 壁取付け
シールド	360°シールド接点	保護度合い	IP67
プラグイン回数	750		

一般基準

認証書番号 (DNV) TAE00003EW コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

寸法図

