

IE-P63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

最大 1.05mm の導体直径対応の、IEC 60603-7-51 に準拠した RJ45 クリッププラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	RJ45用プラグインコネクタ, キンク防止付き、5.5 ~ 6.2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
注文番号	8813110000
種別	IE-P63
GTIN (EAN)	4032248512867
数量	10 items

IE-P63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	5.3 g
------	-------

温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	Crimp
項目説明	キング防止付き、5.5 ~ 6.2 mm	絶縁物断面、最小	0.85 mm
絶縁物断面、最大	1.05 mm	ケーブル引き抜き力、最小	89 N
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	曲げ保護	成形
接点材質	リン青銅	接触表面	金メッキ
接続直径、固定式	0.36...0.51 mm	導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 27...AWG 24
接続直径、細線仕様	0.46...0.61 mm	導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 27...AWG 24
MICE 分類 M	M1	MICE 分類 I	I1
MICE 分類 C	C1	MICE 分類 E	E3
シース直径、最小	5.5 mm	シース直径、最大	6.2 mm
曲げ保護スリーブ素材	PVC, UL 94-V0	シールド材質	0.5 mm真鍮、2 μmニッケル
シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ	保護度合い	IP20
インサート圧力	20 N	プラギング回数	750
絶縁素材	ポリカーボネート PC、UL 94 V-0		

一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7-51
--------	----------------

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 20 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC	絶縁抵抗	500 MΩ
50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合


分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-P63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図**

IE-P63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... モジューラープラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および DEC 対応クリンプツール

- ・ラチエットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可
- ・単体のツールに 3 種の機能

一般注文データ

種別	TT 8 RS MP 8	バージョン
注文番号	9202800000	プレスツール, 接点対応圧着ツール
GTIN (EAN)	4032248512072	
数量	1 ST	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-RJ45	バージョン
注文番号	2552580000	
GTIN (EAN)	4050118562583	
数量	10 ST	