

## IE-FM6Z2VO0001MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、FO パッチケーブル、マルチモード、ST-ST、橙色、コア直径 62.5 μm

## 一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, ST, ST IP 20, 62.5 μm, PVC, 1 m
注文番号	<a href="#">8813270000</a>
種別	IE-FM6Z2VO0001MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248513123
数量	1 items

## IE-FM6Z2VO0001MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

長さ 1 m 長さ (インチ) 39.3701 inch  
正味重量 37 g

## 温度

保管温度 -25 °C...75 °C 動作温度 -5 °C...75 °C  
取り付け温度 -5 °C...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61754-2

## 標準

コネクタ規格 IEC 61754-2

## ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン あり (PVCケーブル) 最小曲げ半径、繰返し 60 mm  
最小曲げ半径 (1回のみ) 30 mm 延焼耐性 No

## ケーブル構造

シース直径 3\*6 mm シースカラー 橙色  
標準形状 I-V (ZN) Y シース素材 PVC  
ケーブル配置 ZIPCORD 一次被覆 245.00 µm  
コアの直径 62.5 µm

## プラグ

プラグ右 ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし 左プラグ ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし

## プラグ、右

プラグ右 ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし

## IE-FM6Z2VO0001MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## プラグ、左

左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし
------	---

## 光ファイバ

ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM1	減衰	850 nmで $\leq 3.2$ dB/km, 1300 nmで $\leq 0.9$ dB/km
帯域幅	850 nmで $\geq 250$ MHz*km, 1300 nmで $\geq 600$ MHz*km		

## 分類

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

図面

詳細図面

