データシート

IE-FM6Z2VO0003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、FO パッチケーブル、マルチモード、ST-ST、橙色, コア直径 62.5 m

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, ST, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 3 m
注文番号	8813290000
種別	IE-FM6Z2VO0003MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248513147
数量	1 items

データシート

IE-FM6Z2VO0003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

長さ	3 m	長さ（インチ）	118.1102 inch
正味重量	64 g		

温度

保管温度	-25 °C...75 °C	動作温度	-5 °C...75 °C
取り付け温度	-5 °C...50 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-2

標準

コネクタ規格	IEC 61754-2

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	あり（PVCケーブル）	最小曲げ半径、繰返し	60 mm
最小曲げ半径（1回のみ）	30 mm	延焼耐性	No

ケーブル構造

シース直径	3*6 mm	シースカラー	橙色
標準形状	I-V（ZN）Y	シース素材	PVC
ケーブル配置	ZIPCORD	一次被覆	245.00 µm
コアの直径	62.5 µm		

プラグ

プラグ右	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし	左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし

プラグ、右

プラグ右	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし

IE-FM6Z2VO0003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、左

左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし

光ファイバ

ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM1	減衰	850 nmで≤ 3.2dB/km, 1300 nmで≤ 0.9 dB/km
帯域幅	850 nmで≥ 250 MHz*km, 1300 nmで≥ 600 MHz*km		

分類

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

IE-FM6Z2VO0003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

