

IE-DPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

バージョン	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
注文番号	8813490000
種別	IE-DPC
GTIN (EAN)	4032248513338
数量	100 items

IE-DPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	17.2 mm	奥行き (インチ)	0.6772 inch
正味重量	0.97 g		

温度

動作温度 -50 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準抛 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

UL 94 可燃性等級	HB	色	黒色
ハウジング主要材質	TPR	取り付け方式	屋内のみ
保護度合い	IP20		

分類

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		