IE-DM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ワイドミュラーの端子レールアウトレットのラベリング パネル用マーカー。

お客様にとってのメリット:

- 白色
- 空白
- ラベリングシート

一般注文データ

| 注文番号 | 8813500000 | |
|------------|---------------|--|
| 種別 | <u>IE-DM</u> | |
| GTIN (EAN) | 4032248513345 | |
| 数量 | 50 items | |

カタログステータス / 図面 1

IE-DM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 承認 | | | | |
|--------------|---------------|-------------------------|--------------|--|
| | | | | |
| ROHS | 適合 | | | |
| 寸法と重量 | ' | | | |
| | | | | |
| 高さ | 297 mm | 高さ(インチ) | 11.6929 inch | |
| 長さ | 210 mm | 長さ(インチ) | 8.2677 inch | |
| 正味重量 | 15.66 g | | | |
| 温度 | | | | |
| 動作温度 | | | | |
| 到TF/皿及 | | | | |
| 環境製品コンプライアンス | ス | | | |
| | <u> </u> | | | |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | 準拠 (免除なし) | | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVH | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | | |
| 一般データ | ' | | | |
| 112.7 | <u> </u> | | ' | |
| 色 | 白色 | 長さ | 210 mm | |
| 印刷文字 | 中立 | | | |
| 分類 | | | | |
| | | | <u> </u> | |
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 | |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 | |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | | |

カタログステータス / 図面 2



IE-DM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



