

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップインプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属

一般注文データ

バージョン	取付フランジ, カップリングフランジ、上へ90°, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67	
注文番号	8829440000	
種別	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	
GTIN (EAN)	4032248532469	
数量	1 items	

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

小 心	

--||2⊾

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 50 g

温度

保管温度 取り付け温度 -40 °C...70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

-般データ

接続 1	RJ45	接続 2	RJ45 90°
項目説明	カップリングフランジ、上 へ90°	組成	取り付けフレーム 、およびRJ45モジュー ル、ソケット対ソケット 90°、上向き 固定蓋を備えた取り付けフ ランジ
台	蒲いグレー	ハウジング主要材質	PA 66 UL 94 V-0

色	薄いグレー	ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0
カテゴリー	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
取り付け方式	キャビネット, 分電箱	シールド	360°シールド接点
保護度合い	IP67	プラギング回数	750

一般基準

認証書番号(DNV)	TAE00003EW	コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 6,
			IEC 60603-7-5

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
分類			
			<u>'</u>
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
=======================================	=0001101	==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	=0001101

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45 カップリング / モジュール



IE プラグインコネクタ、IP20、銅線および光ファイバー ケーブル対応

一般注文データ

130/		
種別	IE-XRJ45/IDC	バージョン
注文番号	<u>8808330000</u>	フランジインサート, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
数量	1 ST	

カタログステータス / 図面 4