

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





組立済 IE ケーブル、光ファイバーパッチケーブル、マルチモード、SC デュプレックス – SC デュプレックス、橙色, コア直径 62.5 m

一般注文データ

組立済パッチケーブル、クロスオーバー, SCデュプレックスIP 20, SCデュプレックスIP 20, 62.5 μm, PVC, 20 m
8876360200
IE-FM6Z2VO0020MSD0SD0X
4032248690602
1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
E *	20	E ナ (ノンズ)	707 4040 in al-
<u>長さ</u> 正味重量	20 m 298.5 g	長さ(インチ)	787.4016 inch
温度			
	05.00.75.00	私作识击	F.00 7F.00
保管温度 取り付け温度	-25 °C75 °C -5 °C50 °C	動作温度	-5 °C75 °C
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc475a6ec24a	
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61754-4		
標準			
コネクタ規格	IEC 61754-4		
ケーブルの機械的特性と材料特性			
最小曲げ半径、繰返し	60 mm	最小曲げ半径(1回のみ)	30 mm
ケーブル構造			
· - + 47	0+0	\. ¬ + =	14¢ 74
<u>シース直径</u> 標準形状	3*6 mm I-V (ZN) Y	<u>シースカラー</u> シース素材	
<u>ほ年ル仏</u> ケーブル配置	ZIPCORD		245.00 µm
コアの直径	62.5 µm	// 队技	2 10.00 μπ
プラグ			
プラグ右	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし	左プラグ	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし
プラグ、右			
プラグ右	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		
プラグ、左			
左プラグ	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

光ファイバ			
ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM1	減衰	850 nmで≤ 3.2dB/km, 1300 nmで≤ 0.9 dB/km
帯域幅	850 nmで≥ 250 MHz*km, 1300 nmで≥ 600 MHz*km		
分類			
			<u>'</u>
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

カタログステータス / 図面 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

