IE-FM5D2UE0005MSD0SD0X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







組立済 IE ケーブル、光ファイバーブレークアウトケーブル、マルチモード、SC デュプレックス – SC デュプレックス、黒色, コア直径 50 m

一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, SCデュプレックスIP 20, SCデュプレックスIP 20, 50 μm, PUR, 5 m
注文番号	<u>8876430050</u>
種別	IE-FM5D2UE0005MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4032248609895
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

IE-FM5D2UE0005MSD0SD0X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
	_	= > (~)	
<u>長さ</u> 正味重量	5 m 232 g	長さ (インチ)	196.8504 inch
	232 g		
温度		_	
保管温度	-40 °C80 °C	動作温度	-40 °C80 °C
取り付け温度	-20 °C60 °C	3/11/10/2	
環境製品コンプライアンス			
-A-70-A-CHL 7 7 7 1 7 7 7			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1 ec04f349-cafb-46cc-9534-fcea3a3ae46c		
SCIP	ec04f349-cafb-46cc-9534-f	ceasasae46c	
一般基準		,	
コネクタ規格	IEC 61754-4		
	120 0 17 0 4 4		
標準			
コネクタ規格	IEC 61754-4		
		,	
ケーブルの機械的特性と材料特性		_	
ハロゲン	いいえ	最小曲げ半径、繰返し	77 mm
最小曲げ半径(1回のみ)	25 mm	曲げサイクル	100,000
 ケーブル構造			
シース直径	6 mm	シースカラー	黒色
シース素材	PUR	ケーブル配置	ブレークアウトドラッグラ イン
一次被覆	245.00 μm	コアの直径	50 μm
プラグ			
プラグ右	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし	左プラグ	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし
プラグ右	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		

カタログステータス / 図面 2

Weidmüller **3**

IE-FM5D2UE0005MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、左			
左プラグ	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		
光ファイバ			
ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM2	減衰	850 nmで2.3 dB/km,≤ 0.5 dB/km @ 1300 nm
インサート喪失	≤ 0.4 dB	リターンロス(緩衝)	≥ 30 dB
帯域幅	850 nmで500 MHz*km, 1300 nmで500 MHz*km		
分類			
TIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
TIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
TIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
CLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
CLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
CLASS 15.0	27-06-10-03	<u> </u>	

カタログステータス / 図面 3



IE-FM5D2UE0005MSD0SD0X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

