データシート

IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	アダプター, アングル, RJ45 90°, M12, Cat.5（ISO/IEC 11801）, IP67
注文番号	8901630000
種別	IE-M12-ADAP A
GTIN (EAN)	4032248653584
数量	1 items

データシート

IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（cULus）	E471884

寸法と重量

正味重量	36 g

温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-25 °C...80 °C
取り付け温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	D-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	PA 66
カテゴリー	Cat.5 （ISO/IEC 11801）	保護度合い	IP67

一般情報

極数	4	接続 1	RJ45 90°
接続 2	M12	項目説明	アダプタ、アングル
組成	M12ソケットからRJ45ソケット	ハウジング主要材質	PA 66
カテゴリー	Cat.5 （ISO/IEC 11801）	接続スレッド	M12
接触表面	金メッキ	シールド	はい
保護度合い	IP67		

標準

コネクタ規格	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 10 mΩ	50 °Cの通電容量	1 A

一般的な技術仕様

極数	4	コーディング	D-coded
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ

IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

バージョン	アングル	ハウジング主要材質	PA 66
保護度合い	IP67		

分類

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



寸法図



設置カットアウト