IE-M12-PCBCE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

バージョン	PCB接続素子M12, はんだ接続. Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65、DIN EN 60529に準拠
注文番号	<u>8902810000</u>
種別	IE-M12-PCBCE
GTIN (EAN)	4032248658190
数量	60 items

カタログステータス / 図面 1

IE-M12-PCBCE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

. J . NO.					
ROHS	適合 	適合			
寸法と重量					
正味重量	10.62 g				
温度			,		
保管温度		動作温度	-25 °C85 °C		
取り付け温度					
環境製品コンプライアンス			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	Maria de la como de la				
RoHS 対応状況		準拠 (免除あり)			
RoHS 適用除外(該当する場合/既知 場合)	の 6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	Lead 7439-92-1			
SCIP	3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-	3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-aa443d2916b3			
PCBプラグインコネクタの技術	データ				
極数	4	コーディング	D-coded		
保護度合い	IP65、DIN EN 60529に準 拠	ハウジング主要材質	CuZn, ポリアミド, ニッケ ルメッキ		
接続スレッド	M12				
一般情報					
1-> Mr.		1÷/.+ .			
極数	4	接続 1	M12		
接続 2	はんだ接続	項目説明	接続要素		
組成	リフロー互換	ハウジング主要材質	CuZn, ポリアミド, ニック ルメッキ		
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	接続スレッド	M12		
シールド	360° shield contact	保護度合い	IP65、DIN EN 60529にシ		

重要なメモ

注意事項

71	坐工
'n	`华目

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10
ECLASS 13.0	27-44-01-10	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

作成日 06.11.2025 05:14:26 MEZ

カタログステータス / 図面 2



IE-M12-PCBCE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



