

IE-TO-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61754-4 準拠の取り付けレールアウトレット、SC
デュプレックス接合

一般注文データ

バージョン	取付けレール差込口、光ファイバー、SC二重、シングルモード、IP20
注文番号	8946980000
種別	IE-TO-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248734993
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (UL)

E477798

寸法と重量

正味重量

32.56 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6a

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

一般データ

色

薄いグレー

ハウジング主要材質

PA UL 94 V0

取り付け方式

TS 35

保護度合い

IP20

プラグング回数

1000

ファイバーの種類

シングルモード

インサート喪失

≤ 0.5dB

接続 1

SC - デュプレックス

接続 2

SC - デュプレックス

一般基準

コネクタ規格

IEC 61754-4

証明書番号 (UL)

E477798

分類

ETIM 8.0

EC000313

ETIM 9.0

EC000313

ETIM 10.0

EC000313

ECLASS 14.0

27-44-03-20

ECLASS 15.0

27-44-03-20

図面

寸法図



アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	