

CBX200 USB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**一般注文データ**

注文番号	8978580000
種別	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
数量	1 items

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

幅	10 mm	幅 (インチ)	0.3937 inch
長さ	50 mm	長さ (インチ)	1.9685 inch
直径	1 mm	正味重量	160 g

温度

保管温度	-25 °C...70 °C	動作温度	-10 °C...50 °C
湿度	10 ~ 90%、結露なし		

失敗の確率

IEC 61508に準拠したSIL	該当なし
-------------------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751

入力

入力抵抗	22 kΩ	種別	USB 2.0 (USBタイプAプラグ)
入力電圧	1.6 ~ 5.6 V	入力電流	≤ 100 mA

出力

負荷インピーダンス電流	≤ 300 Ω	種別	RS232 (4極2.5 mmジャックプラグ)
出力電圧、注意 許可信号	3.3 V 調整済 9...15 V j標準 mA	インターフェースのレベル	1.8...5.6 V (自動適合)

一般データ

保護度合い	IP20	公称電力消費	0.5 VA
電力消費、種別	0.01 W		

絶縁協調

絶縁電圧	2.5 kV (入力/出力)
------	----------------

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**パーツの説明****製品概要**

CBX200 USB は、ガルバニック絶縁を備えた USB2.0/RS232 インターフェースコンバーターです。接続された RS232 デバイスの制御性および供給に関して、追加機能を提供します。CBX200 USB は、製品ファミリーの ACT20、およびシグナルコンバータ WAVE TTA の設定を可能にします。

分類

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	19-20-05-92
ECLASS 15.0	19-20-05-92		


CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例



使用例



使用例

